



フッ素樹脂・石英製品のエンジニアリング

株式会社 **フロンケミカル**

e-mail info@flon.co.jp

URL http://www.flon.co.jp

Contents 今月のピックアップ商品

フロンケミカル便り


カタログ NR40000 価格・仕様訂正表／7月1日適用分

今月のピックアップ商品：フッ素樹脂ルアー・オス、メス／シリンジ／ミニチェックバルブ／二方・三方接続バルブ特集

①オス・ルアー(テーパー) ルアー・フィッティング特集

NR1120

フッ素樹脂(PCTFE)ルアー・オス



NR1170-002


フッ素樹脂シリンジ

②メス・ルアー

NR1119

フッ素樹脂(PCTFE)

ルアー・メス



NR1124

フッ素樹脂(PCTFE)

ミニチェックバルブ


「医療機器・分析機器・フィルターホルダー」等の接続に広く採用されています。

①オス・ルアー(ロック)

NR1118

フッ素樹脂(PCTFE)


ルアーロック・オス



NR1129

フッ素樹脂(PCTFE)


ルアーテーパー二方ロックバルブ




NR1130

フッ素樹脂(PCTFE)

ルアーテーパー三方ロックバルブ



001



002

フロンケミカル便り

連日厳しい暑さが続き、ギンギンに冷えきったビールがひときわ美味しく感じるこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて本号では、何となくあやふやのまま理解されている方が多い、「ルアーフィッティング」について、改めてご紹介させていただきます。

■「ルアーフィッティング」って・何？
国際的に使用されている継手の接続方法の一つで、『①オス・ルアー』と『②メス・ルアー』の2種類が存在しています。メスのテーパー部へオスを差し込むだけで簡単に気密性の良い接続が可能です。主に注射器(シリンダー)やフィルターホルダー等の接続として広く使用されており、また規格はISO594で定められており、接続口は直径約φ4mmで6°テーパーの1サイズのみとなっております。よってルアーフィッティングの‘オス’と‘メス’であれば必ず接続が可能となるわけです。

①オス・ルアー(上記写真ご参照)

現在、オス・ルアーは2種類ございます。『オス・テーパー』と『オス・ルアーロック』です。

もともとは“テーパー”式しか存在しなかったのですが、テーパー同士の差し込みだけでは抜けてしまわないか心配だという要望があり、後発で開発されたのが“ルアーロック”式です。

ルアーロック式は、メスのテーパーへオスを差し込んだ後にロックナットを締め込みますので、確実に抜けない構造となっております。

②メス・ルアー(上記写真ご参照)

メス・ルアーは1種類のみです。オスの差し込みを受ける側となります。また“オス・ルアーロック”式のロックナットをネジ込んで接続できるよう、外面に突起がついているのが特徴です。

■臨時休業日のご案内

【2016年10月7日(金)】は、社員研修の為、臨時休業日とさせていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが、予めご了承ください。

◆あとかぎ (新入社員からの一言)

4月に入社致しました「古谷 千友(フルタニ チユ)」と申します。

明るさと元気だけが取り柄です！

営業に配属となりましたので、今後は学んだ事をしっかりと活かし、

早く皆様のお役にたてられるよう頑張っております。

何卒宜しくお願い致します。

■重要なお知らせ

「第20回 機械要素技術展(M-Tech)」に出展しております！

期間：2016年6月22日(水)～6月24日(金)

時間：10:00～18:00

(最終日のみ17:00迄)

場所：東京ビッグサイト(配管部品エリア)

小間NO：【西4ホール 西4-76】

弊社の「継手・バルブ」に使用している4つのシール材の特色を分かりやすく、「標本」にしてご用意致しました。また高圧使用にも耐えうる「FIT-ONE継手」、各種フランジやフェルール継手、パッキン等も展示しております。是非この機会にご来場ください。スタッフ一同心からお待ちしております。



FLON LINE フロンケミカル総合カタログ NR40000版 価格・仕様 訂正表

2016年7月1日現在

ページ	NRコード	品 名	誤	正	旧価格	新価格
P88	1423-001	フッ素加工細口試薬瓶 250cc(12入)			¥ 6,060	¥ 6,360
	1423-002	フッ素加工細口試薬瓶 500cc(12入)			¥ 8,460	¥ 8,880
	1423-003	フッ素加工細口試薬瓶 1000cc(6入)			¥ 7,380	¥ 7,740
	1423-004	フッ素加工細口試薬瓶 2000cc			¥ 3,760	¥ 3,950
	1423-005	フッ素加工細口試薬瓶 4000cc			¥ 5,190	¥ 5,450
P90	0192-001	FEP広口試薬瓶 125cc			¥ 10,100	¥ 10,610
	0192-002	FEP広口試薬瓶 250cc			¥ 15,500	¥ 16,280
	0192-003	FEP広口試薬瓶 500cc			¥ 19,300	¥ 20,270
	0192-004	FEP広口試薬瓶 1ℓ			¥ 27,800	¥ 29,190
	1424-001	フッ素加工広口試薬瓶 125cc(12入)			¥ 5,700	¥ 6,000
	1424-002	フッ素加工広口試薬瓶 250cc(12入)			¥ 8,460	¥ 8,880
	1424-003	フッ素加工広口試薬瓶 500cc(12入)			¥ 11,340	¥ 11,880
	1424-004	フッ素加工広口試薬瓶 1000cc(6入)			¥ 10,470	¥ 10,980
P92	1425-001	フッ素加工活栓付角型大型瓶 9ℓ			¥ 27,560	¥ 28,940
	1425-002	フッ素加工活栓付角型大型瓶 20ℓ			¥ 33,300	¥ 34,960
P109	0227-001	ネジ蓋付沈殿管 10mℓ			¥ 3,860	¥ 4,050
	0227-002	ネジ蓋付沈殿管 30mℓ			¥ 5,500	¥ 5,800
	0227-003	ネジ蓋付沈殿管 46mℓ			¥ 6,650	¥ 7,000
P125	0430-001	FEPスキップ型分液ロート 125cc			¥ 16,000	¥ 16,800
	0430-002	FEPスキップ型分液ロート 250cc			¥ 17,600	¥ 18,500
	0430-003	FEPスキップ型分液ロート 500cc			¥ 26,000	¥ 27,300
	0430-004	FEPスキップ型分液ロート 1ℓ			¥ 30,400	¥ 31,900
	0430-005	FEPスキップ型分液ロート 2ℓ			¥ 47,500	¥ 49,800
P130	1156-001	PFA手付ピーカー 1ℓ			¥ 39,900	¥ 41,900
	1156-002	PFA手付ピーカー 3ℓ			¥ 55,600	¥ 58,400
P155 ・374	0545-001	チタンメッシュ 100メッシュ 糸径0.1mm	空間70(μ)	空間149(μ)		
	0545-002	チタンメッシュ 50/500メッシュ 糸径0.15/0.11mm	空間70(μ)	空間30(μ)		
	0545-003	チタンメッシュ 100/800メッシュ 糸径0.1/0.07mm	空間70(μ)	空間20(μ)		
	〃	〃	メッシュ100/500	メッシュ100/800		
	0545-004	チタンメッシュ 150メッシュ 糸径0.06mm	空間70(μ)	空間109(μ)		
	0545-005	チタンメッシュ 200メッシュ 糸径0.05mm	空間70(μ)	空間77(μ)		
P164	6203-01	ボトルトップ・ディスペンサー ジーニ阿斯 0.25-2.50(1605543)			¥ 46,830	¥ 45,500
	6203-02	ボトルトップ・ディスペンサー ジーニ阿斯 0.50-5.00(1605544)			¥ 46,830	¥ 45,500

FLON LINE フロンケミカル総合カタログ NR40000版 価格・仕様 訂正表

2016年7月1日現在

ページ	NRコード	品 名	誤	正	旧価格	新価格
P164	6203-003	ボトルトップ・ディスペンサー ジーニ阿斯 1.00-10.00(1605545)			¥ 46,830	¥ 45,500
	6203-004	ボトルトップ・ディスペンサー ジーニ阿斯 2.50-25.00(1605546)			¥ 60,690	¥ 58,000
	6203-005	ボトルトップ・ディスペンサー ジーニ阿斯 5.00-50.00(1605547)			¥ 70,980	¥ 64,000
	6203-006	ボトルトップ・ディスペンサー ジーニ阿斯 10.00-100.00(1605548)			¥ 79,490	¥ 81,000
	6205-001	ボトルトップ・ディスペンサー シンプレックス 0.25-2.50(1601543)			¥ 39,900	¥ 37,500
	6205-002	ボトルトップ・ディスペンサー シンプレックス 0.50-5.00(1601544)			¥ 39,900	¥ 37,500
	6205-003	ボトルトップ・ディスペンサー シンプレックス 1.00-10.00(1601545)			¥ 39,900	¥ 37,500
	6205-004	ボトルトップ・ディスペンサー シンプレックス 2.50-25.00(1601546)			¥ 52,500	¥ 52,000
	6205-005	ボトルトップ・ディスペンサー シンプレックス 5.00-50.00(1601547)			¥ 56,700	¥ 55,000
	6205-006	ボトルトップ・ディスペンサー シンプレックス 10.00-10.00(1601548)			¥ 77,700	¥ 79,000
P165	6206-001	デジタルビュレット コンティニ阿斯E 2.5cc(1620506)			¥122,240	¥115,000
	6206-002	デジタルビュレット コンティニ阿斯RS 5.0cc(1620507)			¥122,240	¥115,000
P167	0193-001	フッ素樹脂点滴瓶 30cc			¥ 7,680	¥ 8,060
P172	7830-001~005	ルアー・フィッシング オス型テーパー(MTLL)	P489 コード別掲載漏れ			
P222	2157-001・002	PTFEオール被覆開閉式攪拌棒2連式	攪拌羽根固定部:24φ	攪拌羽根固定部:20φ		
	2165-001・002	鉄芯出しPTFE被覆攪拌棒2連式	攪拌羽根固定部:24φ	攪拌羽根固定部:20φ		
P232	6970-008	マグネチックスターラー (SW-G1000): 廃盤 マグネチックスターラー (SW-G1000-2): 後継品	型番:SW-G1000 本体サイズ: 276×288×98H 重量:4.4Kg 回転数: 100~1500r/min モーター: プリント	型番:SW-G1000-2 本体サイズ: 278×286×81H 重量:3.6Kg 回転数: 80~1800r/min モーター: ブラシレス		
P268	6701-001	ラボジャッキ(スイスポーイ) 100			¥ 26,500	¥ 23,000
	6701-002	ラボジャッキ(スイスポーイ) 105			¥ 29,500	¥ 26,000
	6701-003	ラボジャッキ(スイスポーイ) 110			¥ 38,000	¥ 34,000
	6701-004	ラボジャッキ(スイスポーイ) 115			¥ 46,500	¥ 42,000
	6701-005	ラボジャッキ(スイスポーイ) 116			¥ 71,500	¥ 65,000
	6701-007	ラボジャッキ(スイスポーイ) 118			¥235,500	¥198,000
	6701-010	ラボジャッキ(スイスポーイ) 130			¥ 11,500	¥ 10,000

FLON LINE フロンケミカル総合カタログ NR40000版 価格・仕様 訂正表

2016年7月1日現在

ページ	NRコード	品 名	誤	正	旧価格	新価格
P268	6701-011	ラボジャッキ(スイスポーイ) 131			¥ 18,500	¥ 17,000
	6701-012	ラボジャッキ(スイスポーイ) 134			¥ 54,500	¥ 49,800
P344	0503-009	PTFE熱収縮チューブ PTFE-26	在庫品	納期:お問合せ		
P352	7904-001~006	サニタリーEPDMホース R414	販売終了 (代替品がございます。お問合せください)			
	7905-001~003	サニタリーNBRホース R424	販売終了 (代替品がございます。お問合せください)			
P361	0532-004	PTFEフィルム 0.13×300×10m	在庫品	納期:お問合せ		
	0532-005	PTFEフィルム 0.18×300×10m	在庫品	納期:お問合せ		